






































# TABELA DE PONTA DE FELTRO

 <p>FELTRO Ø3X6MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0306A</p>	 <p>FELTRO Ø4X8MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0408A</p>	 <p>FELTRO Ø5X9MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0509A</p>	 <p>FELTRO Ø6X10MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0610A</p>	 <p>FELTRO Ø8X10MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0810A</p>
 <p>FELTRO Ø10X14MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-1014A</p>	 <p>FELTRO Ø12X20MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-1220A</p>	 <p>FELTRO Ø13X13MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-CB1</p>	 <p>FELTRO Ø13X25MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-CB3</p>	 <p>FELTRO Ø19X25MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-CB5</p>
 <p>FELTRO Ø19X20MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-2020A</p>	 <p>FELTRO Ø19X38MM HASTE Ø6 MM CÓDIGO PF-CB6</p>	 <p>FELTRO Ø25X25MM HASTE Ø6 MM CÓDIGO PF-CB7</p>	 <p>FELTRO Ø25X32MM HASTE Ø6 MM CÓDIGO PF-CB8</p>	 <p>FELTRO Ø25X45MM HASTE Ø6 MM CÓDIGO PF-CB9</p>
 <p>FELTRO Ø25X50MM HASTE Ø6 MM CÓDIGO PF-CB11</p>	 <p>FELTRO Ø4X08MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0408C</p>	 <p>FELTRO Ø5X09MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0509C</p>	 <p>FELTRO Ø6X10MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0610C</p>	 <p>FELTRO Ø8X10MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-0810C</p>
 <p>FELTRO Ø10X13MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-1013C</p>	 <p>FELTRO Ø12X14MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-1214C</p>	 <p>FELTRO Ø12X20MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-1220C</p>	 <p>FELTRO Ø19X19MM HASTE Ø3 MM CÓDIGO PF-RH53</p>	 <p>FELTRO Ø25X25MM HASTE Ø6 MM CÓDIGO PF-RH54</p>

# TABELA DE PONTA DE FELTRO

 <p>FELTRO 004X10MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-0410J</p>	 <p>FELTRO 005X12MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-0512J</p>	 <p>FELTRO 006X15MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-BULLET</p>	 <p>FELTRO 006X16MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-0616J</p>	 <p>FELTRO 008X17MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-0817J</p>
 <p>FELTRO 010X14MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF1014J</p>	 <p>FELTRO 010X20MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF1020J</p>	 <p>FELTRO 012X20MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-1220J</p>	 <p>FELTRO 012X25MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-1225J</p>	 <p>FELTRO 010X13MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-THS1</p>
 <p>FELTRO 013X25MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-THS2</p>	 <p>FELTRO 019X38MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-THS3</p>	 <p>FELTRO 025X50MM HASTE 06 MM CÓDIGO PF-THS4</p>	 <p>FELTRO 08 HASTE 03 MM CÓDIGO PF-08B</p>	 <p>FELTRO 010 HASTE 03 MM CÓDIGO PF-10B</p>
 <p>FELTRO 012 HASTE 03 MM CÓDIGO PF-12B</p>	 <p>FELTRO 018 HASTE 03 MM CÓDIGO PF-18B</p>	 <p>FELTRO 025 HASTE 06 MM CÓDIGO PF-RH3</p>	 <p>FELTRO 010X14MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-1014R</p>	 <p>FELTRO 012X25MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-1225R</p>
 <p>FELTRO 019X38MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-THR3</p>	 <p>FELTRO 025X50MM HASTE 06 MM CÓDIGO PF-THR4</p>	 <p>FELTRO 012X18MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-1218T</p>	 <p>FELTRO 019X25MM HASTE 03 MM CÓDIGO PF-CH2</p>	 <p>FELTRO 025X32MM HASTE 06 MM CÓDIGO PF-CH3</p>

# TABELA DE PONTA DE FELTRO

 <p>FELTRO Ø12X18MM HASTE Ø3MM CÓDIGO PF-1218H</p>	 <p>FELTRO Ø19X25MM HASTE Ø3MM CÓDIGO PF-BH2</p>	 <p>FELTRO Ø25X32MM HASTE Ø6MM CÓDIGO PF-BH3</p>	 <p>FELTRO Ø25X6MM HASTE Ø3MM CÓDIGO PF-DK-KEW2</p>	 <p>FELTRO Ø17X6MM HASTE Ø3MM CÓDIGO PF-BUTTON</p>
 <p>FELTRO Ø03X40MM HASTE Ø3MM CÓDIGO PF-300S</p>	 <p>FELTRO Ø25X3MM HASTE Ø1,7MM CÓDIGO PF-2503E</p>	 <p>FELTRO Ø25X5MM HASTE Ø1,7MM CÓDIGO PF-2505E</p>	 <p>FELTRO Ø75X12MM HASTE Ø9,5MM CÓDIGO PF-7512E</p>	 <p>FELTRO 6X6X100X45° HASTE Ø3MM CÓDIGO AB-s06</p>
 <p>FELTRO 10X10X100X45° HASTE Ø3MM CÓDIGO AB-S10</p>	 <p>FELTRO 6X6X25MM HASTE Ø3MM CÓDIGO AB-R06</p>	 <p>FELTRO 10X10X35MM HASTE Ø3MM CÓDIGO AB-R10</p>	 <p>FELTRO 12X12X45MM HASTE Ø3MM CÓDIGO AB-R12</p>	